

Pressemitteilung
Nr. 4a/2019

Kurzporträt H 7860 BP, 60 Zentimeter hoher Einbau-Backofen der Spitzenklasse

Design

erhältlich in der Designlinie PureLine mit markantem Edelstahlgriff und Zierstreifen in Edelstahl; in der Designlinie VitroLine mit Gerätegriff in Farbe der Glasfront und damit in Graphitgrau, Brillantweiß oder Obsidianschwarz; alternatives Modell im grifflosen ArtLine-Design ist der H 7860 BPX in den genannten drei Farbvarianten

Backofenfunktionen

20, darunter diverse in Kombination mit Klimagaren, Niedertemperaturgaren, über 100 (zum Teil länderspezifische) Automatikprogramme, 20 eigene Programme speicherbar, verschmutzungsabhängig gesteuerte Pyrolyse

Bedienkomfort

TasteControl verhindert das Übergaren von Speisen; mit MotionReact reagiert das Gerät kontextgebunden auf Annäherung, etwa durch automatisches Einschalten; Kamera überwacht Garvorgänge (FoodView); kabelloses Speisethermometer für Braten nach Kerntemperatur; bereit für die Hausgerätevernetzung mit zahlreichen weiteren Komfort-Merkmalen (WiFi on board)

weitere technische Angaben

76 Liter Garraumvolumen mit fünf Einschubebenen, Energieeffizienzklasse A+, Temperaturregelung 30° - 300° C, BrilliantLight-Beleuchtung mit seitlichen Leuchtstäben

Zubehör

Backblech und Universalblech mit PerfectClean; Bratrost, FlexiClip-Vollauszug und seitliche Aufnahmegitter sind pyrolysetauglich (PyroFit); Kochbuch (länderabhängig)

Medienkontakt:

Michael Prempert

Telefon: +49 (0)5241/89-1957

E-Mail: michael.prempert@miele.com

Download Text und Fotos: www.miele-presse.de

Frei zur
redaktionellen
Verwendung

Belege erbeten an
Miele & Cie. KG
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Postanschrift
Postfach
33325 Gütersloh

Telefon
05241 89-1953
Telefax
05241 89-1950

www.miele.de
presse@miele.de