

Pressemitteilung
Nr. 011/2020

Die Profis für große Wäscheberge: Mehr Fassungsvermögen für die Baureihe „Octopus“

- ▶ Waschmaschinen und Trockner mit neun statt acht Kilogramm Beladung
- ▶ Reduzierter Verbrauch sorgt für weniger Energiekosten

Gütersloh/Stuttgart/Hamburg. – Miele wertet die Waschmaschinen und Trockner der Erfolgsreihe „Octopus“ weiter auf: Ohne Mehrpreis gibt es die neue „XL-Klasse“ nun mit neun Kilogramm Fassungsvermögen statt bisher acht.

Mit einem Platzbedarf von etwas mehr als einem halben Quadratmeter schließen diese Geräte die Lücke zwischen den kleinsten Profi-Wäschereimaschinen von Miele („Kleine Riesen“) und der Baureihe „Benchmark“, die bei elf Kilogramm Füllgewicht beginnt. Besonders bewährt haben sich die Waschmaschinen und Trockner der Baureihe „Octopus“ überall dort, wo es auf schnelle, zuverlässige und wirtschaftliche Pflege mittelgroßer Wäschemengen ankommt, etwa in Hotels und Restaurants.

Für beste Ergebnisse bei unverändert 80 Litern Trommelvolumen sorgen Wasch- und Trockenverfahren, die Miele weiterentwickelt hat: So wird zum Beispiel anhand der Wassermenge, die in die Waschmaschine läuft, stufenweise das Gewicht der Textilien ermittelt. In Kombination mit einer intelligenten Steuerung des Wasserzulaufs optimiert dies den Spülprozess zusätzlich. Im Trockner verhindert die elektronische Restfeuchtesensierung „Perfect Dry“, dass die Wäsche weder übertrocknet wird noch nasse Stellen zurückbleiben.

Programmpakete für unterschiedlichste Anwendungen

Für die unterschiedlichsten Anwendungen stehen auch in diesen Geräten passend vorkonfigurierte Programmpakete zur Verfügung. Je nach Gerätevariante kann der Benutzer aus mehr als 70 Wasch- und 40 Trockenprogrammen wählen. Dabei sorgt die angepasste Verfahrenstechnik für niedrige Energiekosten: Im Vergleich zur Waschmaschinen-Vorgängergeneration ist bei der neuen „XL-Klasse“ der spezifische Verbrauch von Wasser um bis zu drei Prozent und der Verbrauch von Energie um bis zu acht Prozent zurückgegangen. Auch diese „Octopus“-Geräte entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für den Einsatz in Gewerbebetrieben.

Frei zur
redaktionellen
Verwendung

Belege erbeten an
Miele & Cie. KG
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Postanschrift
Postfach
33325 Gütersloh

Telefon
05241 89-1953
Telefax
05241 89-1950

www.miele.de
presse@miele.de

Neuer Film im YouTube-Kanal von Miele Professional

Wie wichtig effiziente Abläufe hinter den Kulissen sind, damit sich Gäste rundum wohlfühlen, zeigt jetzt ein neuer Kurzfilm mit dem Titel „Hotel 360°. Flauschige Handtücher und strahlend saubere Gläser sind die beste Visitenkarte jedes Hauses – und Miele bietet die passende Technik für Wäscherei, Wellness-Bereich oder Spülküche. Der Film mit praktischen Anwendungsbeispielen ist im YouTube-Kanal von Miele Professional zu sehen.

Medienkontakt:

Anke Schläger

Telefon: +49 (0)5241/89-1949

E-Mail: anke.schlaeger@miele.com

Über das Unternehmen: Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Bereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen/Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- und Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsgeräte für medizinische Einrichtungen und Labore (Geschäftsbereich Professional). Das 1899 gegründete Unternehmen unterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland sowie je ein Werk in Österreich, Tschechien, China, Rumänien und Polen. Hinzu kommen die zwei Werke der italienischen Medizintechnik-Tochter Steelco Group. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2018/19 rund 4,16 Milliarden Euro (Auslandsanteil rund 71 Prozent). In fast 100 Ländern ist Miele mit eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt der in vierter Generation familiengeführte Konzern etwa 20.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 11.050 davon in Deutschland. Hauptsitz ist Gütersloh in Westfalen.

Zu diesem Text gibt es ein Foto



Foto 1: Neun Kilogramm Fassungsvermögen statt bisher acht: Die neuen Waschmaschinen und Trockner der Generation „Octoplus“ punkten mit mehr Füllgewicht. (Foto: Miele)

Download Text und Foto: www.miele-presse.de

Folgen Sie uns:

 @Miele_Presse

 @Miele.DE

 @Miele_com

 Miele | Miele Professional