

## Der neue Triflex HX2: Der stärkste Staubsauger\* von Miele

- ▶ 60 Prozent mehr Power im Vergleich zum Vorgängermodell
- ▶ Patentiertes 3in1 Design für höchste Flexibilität

**Gütersloh/Rödinghausen, 16. September 2022. – Staubsaugen ohne Kabel ist praktisch und effektiv – wenn Saugkraft, Akkupower und Bedienkomfort stimmen. Entsprechend positiv waren die Feedbacks, als Miele 2019 seinen ersten Akku-Handstaubsauger Triflex HX1 auf den Markt brachte. Seit diesem Jahr gibt es die zweite Generation des kompakten Multitalents aus dem Miele-Werk Bielefeld: Der Triflex HX2 kombiniert die einzigartige Flexibilität seines Vorgängers mit noch einmal deutlich erhöhter Saugkraft und weiter verbessertem Bedienkomfort. Der Triflex HX1 bleibt nach einem technischen und optischen Facelift als neues Einstiegsgerät im Sortiment. Der Marktstart beider Modellreihen war im April.**

Ob als „normaler“ Staubsauger oder Handsauger für schwer zugängliche Stellen: Wie schon sein Vorgänger ist der Triflex HX2 ein wahres Multitalent. Dank des patentierten 3in1 Designs lässt sich die PowerUnit, bestehend aus Motoreinheit, Akku und Staubbox, in wenigen Sekunden umbauen. Ist die PowerUnit oben angebracht, kommt man bequem unter die Möbel oder an die Decke. Befindet sie sich im unteren Bereich, verschiebt sich der Schwerpunkt entsprechend und große Flächen können anstrengungsfrei gereinigt werden. In dieser Einstellung kann der Triflex zudem eigenständig stehen, praktisch auch für die kurze Saugpause, wenn etwa das Telefon klingelt oder das Essen vom Herd zu nehmen ist. Zum Entfernen von Krümeln auf dem Frühstückstisch oder im Auto ist der Solobetrieb der PowerUnit ideal. Neu ist der Zubehöralter, mit dem sich Polsterdüse, Fugendüse oder Saugpinsel direkt am Saugrohr befestigen lassen und so jederzeit griffbereit sind.

Seine deutlich verbesserte Reinigungsleistung verdankt der Triflex HX2 vor allem dem neuen Digital Efficiency Motor mit 60 Prozent mehr Leistung, entwickelt und produziert im Miele-Werk Euskirchen (Technology Center Drives). Die erstklassige Reinigungsperformance des Triflex HX2 ergibt sich aus dem Zusammenspiel des neuen Motors, der bewährten und besonders effektiven Monozyklon-Bauweise (Vortex-Technologie) sowie der leistungsstarken Elektrobürste Multi Floor XXL. Ihre rotierende Bürstenwalze ist mit einer intelligenten Bodenbelagerkennung verknüpft, welche auf Hartböden die Drehzahl reduziert, dadurch Energie spart und so die Akkulaufzeit verlängert. Diese Intelligenz wird nun um den Motor erweitert. Abhängig vom Bodenbelag wird die Motorleistung erhöht oder reduziert. Zudem ist

je nach Modell die Elektrobürste mit LED-Licht ausgestattet (BrilliantLight), sodass selbst in den dunkelsten Ecken das letzte Staubkorn aufgespürt werden kann.

Die nötige Energie liefert ein Lithium-Ionen-Akku des deutschen Premiumherstellers Varta, der mit sieben Hochleistungszellen ausgestattet ist. Damit erreicht der Triflex eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten, die sich, je nach Modell, durch den serienmäßig mitgelieferten zweiten Akku auf bis zu 120 Minuten erhöhen lässt.

## **Hochwirksame HEPA-Filterung und hygienische Reinigung**

Die mit einem HEPA\*\* Lifetime-Filter ausgestatteten Triflex HX2 Modelle halten 99,999%\*\*\* aller Partikel zurück und filtern sogar Allergene zuverlässig heraus. Die bequeme Filterreinigung zwischendurch ermöglicht die neue ComfortClean Funktion: Hier werden die Schmutzpartikel durch wenige Drehungen des Filterdeckels in den Behälter geschüttelt. Das hält die hohe Saugkraft des Gerätes konstant. Für die gründlichere, manuelle Reinigung des Feinstaubfilters, die dadurch nur noch alle drei Monate nötig ist, wird der Feinstaubfilter mit wenigen Handgriffen aus dem Gerät entnommen. Bei der Entleerung des Staubbehälters sorgt ein Knopfdruck dafür, dass der Schmutz ohne Hautkontakt einfach nach unten herausfällt (Twist2open).

Der Triflex HX2 ist in vier eleganten Farben erhältlich, kombiniert jeweils mit dezenten Farbelementen in Roségold und dem kristallgrau eingefärbten Staubbehälter. Für sein innovatives 3in1 Design wurde er schon vor seiner Markteinführung mit dem renommierten Red Dot Product Design Award ausgezeichnet.

Der Triflex HX1 Facelift ist ebenfalls mit der ComfortClean Funktion ausgestattet und in neuen Farbgestaltungen erhältlich – und bleibt in aufgewerteter Form bei zugleich reduziertem Preis als neue Einstiegsreihe im Programm. Alle Modelle mit ihren Ausstattungen und Farben sind in der folgenden Übersicht zusammengefasst.

\*Reinigungsleistung verglichen mit einem Miele Bodenstaubsauger Complete C3 (SGEF3) mit Turbobürste STB 305-3 (Staubaufnahme von Teppich und Hartboden mit Ritze, Faseraufnahme von Teppich). Nach IEC628852.

\*\*EN1822/2011

\*\*\*IEC62885-4

## Medienkontakt

Hilal Kalafat

Phone: +49 5241 89-1011

E-Mail: [hilal.kalafat@miele.com](mailto:hilal.kalafat@miele.com)

**Über das Unternehmen:** Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Bereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen/Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- und Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Luftreiniger, Waschmaschinen und Trockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsgeräte für medizinische Einrichtungen und Labore. Das 1899 gegründete Unternehmen unterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland, je ein Werk in Österreich, Tschechien, China, Rumänien und Polen sowie die zwei Werke der italienischen Medizintechnik-Tochter Steelco Group. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2021 rund 4,84 Milliarden Euro. In fast 100 Ländern/Regionen ist Miele mit eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt der in vierter Generation familiengeführte Konzern etwa 22.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa 11.200 davon in Deutschland. Hauptsitz ist Gütersloh in Westfalen.

## Zu diesem Text gibt es drei Fotos



**Foto 1:** Der neue Miele Triflex HX2 überzeugt mit 60 Prozent mehr Power im Vergleich zu seinem Vorgänger dank des neuen Digital Efficiency Motors, der Elektrobürste Multi Floor XXL und der Vortex-Technologie. (Foto: Miele)



**Foto 2:** Ein wahres Multitalent: Ob als „normaler“ Staubsauger oder Handsauger – der Triflex HX2 kann schnell umgebaut werden. Das Herzstück ist die PowerUnit, bestehend aus Motoreinheit, Akku und Staubbox. (Foto: Miele)



**Foto 3:** Der Triflex HX1 Facelift bleibt in aufgewerteter Form bei zugleich reduziertem Preis als neue Einstiegsreihe im Programm. (Foto: Miele)

Download Text und Fotos: [www.miele-presse.de](http://www.miele-presse.de)

Folgen Sie uns:  @Miele\_Presse

 @Miele.DE

 @mieleddeutschland

 Miele

## Der Triflex (HX2 + HX1) auf einen Blick

### Triflex HX2 (Basismodell)

<b>Ausstattung</b>	Mehrfach verstellbar (3in1 Design); Monozyklon-Bauweise (Vortex-Technologie); Digital Efficiency Motor mit 60 Prozent mehr Leistung im Vergleich zum Triflex HX1; Elektrobürste Multi Floor XXL mit Bodenbelagserkennung; Wandhalterung und Zubehörhalter; HEPA Lifetime Filter; hygienische Filterreinigung (ComfortClean); Multifloor Care Tool; Carpet Care Tool
<b>Laufzeit</b>	bis zu 60 Minuten
<b>Farbe</b>	Lotosweiß mit Roségold

### Triflex HX2 Cat&Dog

<b>Ausstattung</b>	Wie beim Basismodell, plus: Elektrobürste Multi Floor XXL mit BrilliantLight; Handbürste Electro Compact für Polster und Autositze
<b>Laufzeit</b>	bis zu 60 Minuten
<b>Farbe</b>	Obsidianschwarz mit Roségold

### Triflex HX2 Sprinter

<b>Ausstattung</b>	Wie beim Basismodell, plus: zweiter Akku
<b>Laufzeit</b>	bis zu 2x60 Minuten
<b>Farbe</b>	Kaschmirgrau mit Roségold

## **Triflex HX2 Performance**

<b>Ausstattung</b>	Wie beim Basismodell, plus: zweiter Akku; Handbürste Electro Compact für Polster und Autositze
<b>Laufzeit</b>	bis zu 2x60 Minuten
<b>Farbe</b>	Kaschmirgrau mit Roségold

## **Triflex HX2 Runner**

<b>Ausstattung</b>	Wie beim Basismodell, plus: zweiter Akku; Elektrobürste Multi Floor XXL mit BrilliantLight; Handbürste Electro Compact für Polster und Autositze
<b>Laufzeit</b>	bis zu 2x60 Minuten
<b>Farbe</b>	Obsidianschwarz mit Roségold

## **Triflex HX2 Flash**

<b>Ausstattung</b>	Wie beim Basismodell, plus: Elektrobürste Multi Floor XXL mit BrilliantLight
<b>Laufzeit</b>	bis zu 60 Minuten
<b>Farbe</b>	Lotosweiß mit Roségold

## Triflex HX2 Pro

**Ausstattung** Wie beim Basismodell, plus: zweiter Akku und separate Ladeschale; Elektrobürste Multi Floor XXL mit BrilliantLight; Hardfloor Care Tool für besonders sanfte Reinigung von Hartböden

**Laufzeit** bis zu 2x60 Minuten

**Farbe** Infinitygrau Pearl Finish

## Triflex HX1 Facelift **(Einstiegsreihe)**

**Ausstattung** 3in1 Design; Monozyklon-Bauweise (Vortex-Technologie); Elektrobürste Multi Floor XXL; Wandhalterung; Hygiene Lifetime Filter; hygienische Filterreinigung (ComfortClean); Multifloor Care Tool

**Laufzeit** bis zu 60 Minuten

**Farben** Graphitgrau mit Blau  
Lotosweiß mit Rot  
Obsidianschwarz mit Rot

## Triflex HX1 Facelift Flash

**Ausstattung** 3in1 Design; Monozyklon-Bauweise (Vortex-Technologie); Elektrobürste Multi Floor XXL mit BrilliantLight; Wandhalterung; HEPA Lifetime Filter; hygienische Filterreinigung (ComfortClean); Multifloor Care Tool

**Laufzeit** bis zu 60 Minuten

**Farbe** Graphitgrau mit Blau

**Triflex HX1 (Aktionsmodell)  
Facelift Active**

<b>Ausstattung</b>	3in1 Design; Monozyklon-Bauweise (Vortex-Technologie); Elektrobürste Multi Floor XXL; XS-Wandhalterung und Zubehörhalter; Hygiene Lifetime Filter; hygienische Filterreinigung (ComfortClean); Multifloor Care Tool
<b>Laufzeit</b>	bis zu 60 Minuten
<b>Farbe</b>	Graphitgrau mit Blau