

Pressemitteilung
Nr. 098a/2024

Die neuen Waschmaschinen und Trockner der neuen Generation W2 / T2 „Nova Edition“ auf einen Blick

W2 Nova Edition

Positionierung	Spitzenmodell der neuen Generation W2
Neue Ausstattung	<p>InfinityCare Schontrummel – erste rippenlose Trommel für noch sanfteres Waschen</p> <p>SmartMatic – Das neue Automatik-Programm für alle Baumwoll- und pflegeleichten Textilien, die bei 30°C gewaschen werden können. Es garantiert unabhängig von der Beladung einen gleichbleibenden Verbrauch an Wasser und Energie pro Kilo Wäsche (bis zu 4 kg).</p> <p>FlexLoad – Verbesserte Beladungserkennung für geringeren Wasser- und Stromverbrauch in allen Programmen sowie bis zu 2 Stunden kürzere Laufzeiten</p> <p>MotionReact – Bei Annäherung schaltet sich das Gerät automatisch ein</p> <p>ComfortOpen – Tür öffnet durch sanftes Berühren</p>
Design	<p>Neues Designkonzept mit dunklem Echtglas in der Farbe „BlackEffect“ (Bedienblende und Tür)</p> <p>25 Prozent größere Türöffnung</p> <p>neues Lichtkonzept AmbientLight erleichtert die Bedienung</p>
Bedienung	Größeres M Touch Pro Display mit intuitiven Tipp- und Wischfunktionen und durchgängig in Farbe

Frei zur
redaktionellen
Verwendung

Belege erbeten an
Miele & Cie. KG
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Postanschrift
Postfach
33325 Gütersloh

Telefon
05241 89-1953
Telefax
05241 89-1950

www.miele.de
presse@miele.de

Max. Beladung	9 kg
Schleuderdrehzahl	Modellabhängig 1.600 rpm bzw. 1.400 rpm
Weitere Funktionen	TwinDos – Automatische Waschmitteldosierung PowerWash – Innovatives Waschverfahren für weniger Wasser- und Stromverbrauch QuickPowerWash – Waschen von 4 kg in nur 49 Minuten SingleWash – Effizientes und schnelles Waschen kleiner Mengen SteamCare – Auffrischen oder Glätten der Kleidung mit Dampf – ohne zu Waschen
Weitere Ausstattung	Allwater Anschluss (auch Warm- oder Regenwasser)
Vernetzung	Über die Miele App
Unverbindliche Preisempfehlung	Modellabhängig 2.299 € oder 2.699 €
Energieeffizienzklasse	Modellabhängig A und A - 20 %
Verfügbarkeit	Erstes Quartal 2025

T2 Nova Edition

Positionierung	Spitzenmodell der neuen Generation T2 (TQ 1000 WP)
Neue Ausstattung	QuickPowerDry – Trocknen von 4 kg in nur 49 Minuten SingleDry – Effizientes und schnelles trocknen kleiner Beladungsmengen Extra-Quick – Verringerung der Programmlaufzeit um bis zu 30 Minuten WoolDry – Besonders schonende Trocknung von empfindlichen Wolltextilien MotionReact – Bei Annäherung schaltet sich das Gerät automatisch ein ComfortOpen – Tür öffnet durch sanftes Berühren
Design	Neues Designkonzept mit dunklem Echtglas in der Farbe „BlackEffect“ (Bedienblende und Tür) 25 Prozent größere Türöffnung neues Lichtkonzept AmbientLight erleichtert die Bedienung
Bedienung	Größeres M Touch Pro Display mit intuitiven Tipp- und Wischfunktionen und durchgängig in Farbe
Max. Beladung	9 kg
Weitere Highlight Features	FragranceDos – Sanfte Beduftung der Wäsche über Duftflakons in verschiedenen Sorten Programmoption DryCare 40 – Trocknung von Kleidungsstücken, die bei 40°C waschbar sind, selbst dann, wenn das Textil laut Pflegekennzeichnung nicht für den Trockner geeignet ist*
Vernetzung	Über die Miele App

Unverbindlich Preisempfehlung	2.499 €
Kondensationseffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse	A +++ - 10%
Verfügbarkeit	Erstes Quartal 2025

*gilt nicht für Seide und Wolle