

Waschmaschine, WMH 722 WPS BlueHorizon

Produktübersicht



* sparsamer als der Grenzwert (46) der Energieeffizienzklasse A+++

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WMH 722 WPS BlueHorizon
Beladung in kg	8,0
Max. Schleuderdrehzahl	1.600
Bauform	
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/–/●
Türanschlag/wechselbar	rechts/–
Design	
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß/Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt
Türdesign	Weiß mit Chromring
Display	1-zeilig
Reinigungsleistung	
TwinDos	●
PowerWash System/PowerWash 2.0	–/●
CapDosing/Fleckenoption	●/●
Wäscheschonung	
Thermo-Schontrommel/Schontrommel	●/–
Bedienkomfort	
SteamCare/Vorbügeln	–/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/–
Trommelbeleuchtung	–
Sprachflexibilität/AutoClean-Einspülkasten	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Effizienzklasse/Schleuderwirkungsklasse	A+++/A
Jahreswasserverbrauch in l/Jahresstromverbrauch in kWh	9.900/137,00
Geräusch beim Waschen/Schleudern in db(A) re1pW	46/72
EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor	●/●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●
Waschprogramme	
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPowerWash/Automatic plus/Express 20	●/●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●
Daunen/Sportwäsche/Dunkles, Jeans	●/●/●
Outdoor/Imprägnieren/Federbetten	●/●/–
Waschoptionen	
ProgrammManager/Wasser plus/Extra leise	●/●/–
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/–/–
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Qualität	
Laugenbehälter	Edelstahl
Emaillierte Front/Kontergewichte aus Grauguss	●/●
Sicherheit	
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	–/●/–
Kindersicherung/PIN-Code	●/●
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1.077/–
Mitgeliefertes Zubehör	
3 Caps/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W	●/●/●