



Miele

Höchster Kaffeegenuss.

Mit Stand-Kaffeefullautomaten von Miele.

Miele. Immer Besser.



20 Jahre
Miele Kaffeekompetenz

20 Jahre

Miele Kaffeekompetenz

20 Jahre Miele Kaffeekompetenz sprechen für sich.

Das Ergebnis: der neue Stand-Kaffeefullautomat CM 7750 mit innovativer Technik in formschönem Design kombiniert mit dem neuen Kaffeebohnen-Sortiment der Miele Black Edition. Pures Kaffeevergnügen für jeden Geschmack!

Der neue CM 7750 überzeugt auf ganzer Linie: Mit dem exklusiven CoffeeSelect können Sie aus drei Bohnenbehältern wählen und Ihre Lieblings-Kaffeesspezialität mit der darauf abgestimmten Bohne zubereiten. Dank AromaticSystemFresh landet der frisch gemahlene Kaffee direkt in der Brüheinheit - ohne Bohnenrückstände im Mahlwerk zu hinterlassen. Tasse für Tasse sortenreiner, unverfälschter Kaffeegenuss.

Freuen Sie sich auf Ihren Lieblingskaffee - mit den Miele Kaffeefullautomaten.



Perfektes Aroma ist kein Zufall

Um gleichbleibenden Kaffeegenuss zu garantieren, mahlt das Kegelmahlwerk aus Edelstahl jede Bohne gleichmäßig und besonders aromaschonend. Das AromaticSystem vermischt Kaffee und Wasser optimal, indem es sich während des Brühvorgangs ausdehnt. Ein perfektes Zusammenspiel für intensives Aroma und weniger Bitterstoffe.

Kaffee Black Edition

Auf die Bohne kommt es an. Perfekt auf die Kaffeefullautomaten und Ihre Lieblings-Kaffeesspezialitäten abgestimmt, bietet Miele vier haus-eigene Kaffeesorten Black Edition mit Fairtrade-Siegel und Bio-Zertifikat - handverlesen und besonders schonend geröstet:

- ONE FOR ALL
- CAFÉ CREMA
- ESPRESSO
- DECAF (koffeinfrei)



Für jede Situation das richtige Gerät.

Die Miele Standgeräte können Sie praktisch überall in Ihrer Küche aufstellen – oder auch im Wohnzimmer, im Wintergarten, wo immer Sie auf Knopfdruck duftenden Kaffee genießen wollen. Bei Miele haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Größen und Designvarianten. Hier finden Sie den perfekten Kaffeevollautomaten – immer in bester Qualität.



Der CM7

Der Miele CM7 mit CM Touch-Bedienung ist für Genießer gemacht – genau wie sein Design. Die puristische Form und hohe Materialqualität aus Aluminium, Edelstahl CleanSteel oder BlackSteel machen den CM7 zu einem Schmuckstück in Küche und Büro. Er ist je nach Ausführung in edlem Obsidianschwarz und elegantem Brillantweiß erhältlich.

Der CM6

Der CM6 mit Direct-Sensor Bedienung überzeugt durch elementare Formen-sprache. Das markante Design wird durch die farbige Kontur betont. Wählen Sie zwischen den Farben Obsidianschwarz, Lotusweiß und Graphitgrau.



Der CM5

Das außergewöhnliche und kompakte Design des CM5 überzeugt in jedem Küchenumfeld. Der CM5 bietet darüberhinaus eine Farbvielfalt von Obsidianschwarz und Graphitgrau über Brombeerrot bis hin zur PearlFinish-Veredelung in Graphitgrau und Roségold.



Die Highlights* der Miele Stand-Kaffeefullautomaten



Vollendeter Kaffeegenuss

Wenn alle Komponenten eines Kaffeefullautomaten so perfekt aufeinander abgestimmt sind, dass das Ergebnis nicht einfach ein Getränk, sondern ein wahres Geschmackserlebnis ist, dann ist es Miele.



Einfache Handhabung

Intelligente Funktionen: per Touch schnell zum einfachen oder doppelten Kaffeegenuss.



Leichte Reinigung

Gerätehygiene leicht gemacht: entnehmbare Komponenten und automatische Reinigungsprozesse garantieren Sauberkeit.

OneTouch for Two

Im Einzel oder Doppel: OneTouch for Two ermöglicht die zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffeespezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck.



Perfekter Milchschaum

Im Handumdrehen: Heiße Milch oder cremigen Milchschaum direkt in Tasse, Glas oder separates Kännchen füllen.



Genießerprofile

Freie Wahl: Bis zu zehn individuelle Genießerprofile für Ihr persönliches Kaffeeerlebnis.



* Abbildungen beispielhaft am CM 5300

Die exklusiven Highlights des Miele CM7



CM Touch

Genuss-Tipps:
Den CM7 steuern
Sie einfach mit
ein paar Finger-
tipps auf dem
selbsterklärenden
CM Touch-Display.



**Exklusiv
bei Miele**

AutoDescale¹⁾

Keine Arbeit mit
Entkalken: Die
CM75/77er Modelle
entkalken selbst-
ständig dank
patentierter Auto-
Descale-Funktion.*

*Je nach Nutzungsverhalten
ist gegebenenfalls ein
zusätzliches manuelles
Entkalken notwendig.



**Exklusiv
bei Miele**

CupSensor²⁾

Idealer Abstand:
Der CupSensor
erkennt die Höhe der
Tasse und bringt den
Zentralauslauf in die
richtige Position.

CoffeeSelect

Perfekter Genuss:
Dank der 3 Bohnen-
behälter wird Ihre Lieb-
lings-Kaffeespezialität
immer mit der passen-
den Bohne zubereitet.



**Exklusiv
bei Miele**

AromaticSystem- Fresh

Besonders leise und
aromaschonend: Das
innovative Mahlwerk
des CM 7750 mahlt
die Bohnen für jeden
Kaffee immer frisch.



WiFiConn@ct

Bequem und
zeitsparend: Über
WLAN aus der
Distanz bedienen
oder Kaffeebohnen
automatisch online
nachbestellen.



¹⁾ Patent: EP 2705783,
2705784, US 9370271
²⁾ Patent: EP 2454976 B1

GUT abgeschnitten!

Ausgezeichnete Stand-Kaffeefullautomaten.



Stiftung
Warentest
test
+
GUT (2,3)
12 x GUT
Im Test:
12 Kaffeefull-
automaten
Ausgabe 12/2018
www.test.de
18NJ62
CM 5300

Der CM5 brüht dank praktischer Kaffeekannenfunktion mit nur einem Knopfdruck bis zu sechs Tassen Kaffee - ideal wenn sich Besuch ankündigt. In der Ausgabe 12/2018 der Stiftung Warentest wurde das besonders hervorgehoben. Getestet wurde das Modell CM 5300, welches in den Farben Brombeerrot, Graphitgrau oder Obsidianschwarz erhältlich ist. Es erzielte die Gesamtnote GUT (2,3).



Stiftung
Warentest
test
+
GUT (2,1)
8 x GUT (davon
1 x 1,9, 2 x 2,0)
Im Test:
12 Kaffeefull-
automaten, davon
9 mit automati-
scher Milchauf-
schäumfunktion
Ausgabe 12/2017
www.test.de
17TZ63
CM 6350

Der Stand-Kaffeefullautomat CM 6350 wurde in der Ausgabe 12/2017 getestet und erhielt von der Stiftung Warentest die Gesamtnote GUT (2,1). Neben der Kaffeekannenfunktion, die einen gleichzeitigen Bezug von bis zu 8 Tassen per Knopfdruck möglich macht, konnte auch der Espresso mit beständiger Crema überzeugen. Erhältlich in den Farben: Lotosweiß, Graphitgrau, Obsidianschwarz oder BlackEdition.

Glänzt mit Erfahrung.

Aktionsmodell CM 5500 SilverEdition.




20 Jahre Miele Kaffeekompetenz - jetzt mitfeiern!

Das limitierte Aktionsmodell CM 5500 SilverEdition glänzt nicht nur im Design, auch die hochwertige Ausstattung kann sich sehen lassen: Die OneTouch for Two-Funktion, Getränkevielfalt, Kaffeekannenfunktion oder Genießerprofile sorgen für mehr Komfort und höchsten Kaffeegenuss.

Gerätefarben


Miele Stand-Kaffeefullautomaten.




Osidienschwarz




Graphitgrau PearlFinish




Lotosweiß



Brillantweiß



Brombeerrot




Roségold PearlFinish




SilverEdition



BlackEdition



Graphitgrau



Bronze PearlFinish

Ausstattungsübersicht CM5



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 5300	CM 5500
Design		
Display	DirectSensor	DirectSensor
Getränkesezialitäten		
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto	●/●/●/●	●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Latte Macchiato	●/●/●	●/●/●
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum	-/●/●	●/●/●
Genussvorteile		
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●	●/●
Aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk	●	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●	●
Genießerprofile programmierbar	-	2
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●	●/●
Vorbürhen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●/-	●/-
Bedienkomfort		
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-	●/-/-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 13,5	8,0 – 13,5
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	200	200
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	6	6
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,3	1,3
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	-/-	-/-
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-	●/-
Pflegekomfort		
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean	●/●	●/●
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●	●
Sicherheit		
Inbetriebnahmesperre	●	●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	240 x 360 x 460	240 x 360 x 460
Mitgeliefertes Zubehör		
Edelstahl-Thermo-Milchbehälter	-	-
Entkalkungstabletten/Reinigungstabletten/ Miele Kaffee Black Edition 250 g ONE FOR ALL	●/●/●	●/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz	829,-	-
Brombeerrot	829,-	-
Graphitgrau	829,-	-
Roségold PearlFinish	-	929,-
Graphitgrau PearlFinish	-	929,-

Ausstattungsübersicht CM5 Aktionsmodelle



Lieferbar nur solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 5400	CM 5500
Design		
Display	DirectSensor	DirectSensor
Getränkesezialitäten		
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto	●/●/●/●	●/●/●/●
Cappuccino/Caffè Latte/Latte Macchiato	●/●/●	●/●/●
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum	●/●/●	●/●/●
Genussvorteile		
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●	●/●
Aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk	●	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●	●
Genießerprofile programmierbar	2	2
Mahlgrad einstellbar/Mahlmenge programmierbar	●/●	●/●
Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	●/●	●/●
Vorbürhen/Milchmenge/Milchschaummenge programmierbar	●/●/●	●/●/●
Kaffee-/Teekannenfunktion	●	●
Bedienkomfort		
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-	●/-/-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 13,5	8,0 – 13,5
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	200	200
Fassungsvermögen Restbehälter in Stück	6	6
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,3	1,3
Einschaltzeit programmierbar/Ausschaltzeit programmierbar	-/-	-/-
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-	●/-
Pflegekomfort		
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean	●/●	●/●
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●	●
Sicherheit		
Inbetriebnahmesperre	●	●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460
Gesamtanschlusswert in kW	1,5	1,5
Spannung in V/Absicherung in A	220 – 240/10	220 – 240/10
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	-/1,2	-/1,2
Mitgeliefertes Zubehör		
Entkalkungstabletten/Reinigungstabletten/ Miele Kaffee Black Edition 250 g ONE FOR ALL	●/●/●	●/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Obsidianschwarz	879,-	-
SilverEdition	-	929,-
Bronze PearlFinish	-	929,-

Das Aktionsmodell CM 5500 Series 120

in der Farbe Bronze PearlFinish enthält im Lieferumfang einen Gutschein für eine hochwertige Miele Isolierkanne.



Ausstattungsübersicht CM6



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 6150
Design	
Display	DirectSensor
Getränkespezialitäten	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-
Cappuccino/Cappuccino Italiano/Caffè latte/Café au lait	●/-/●/-
Latte Macchiato/Espresso macchiato/Flat white/Café Americano	●/-/-/-
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum	-/●/●
Grüner-/Schwarzer-/Kräuter-/Früchte Tee	-/-/-/-
Genussvorteile	
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●
Aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Genießerprofile programmierbar	4
Kaffeekannen-/Teekannenfunktion	●/-
Bedienkomfort	
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 14,0
Beheizte Tassenabstellfläche	-
BrilliantLight/ComfortDoor/Versteckter Türgriff	-/-/-
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	300
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	10
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,8
Einschaltzeit und Ausschaltzeit programmierbar	●
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-
Expertenmodus/DoubleShot/CupSensor	-/-/-
Pflegekomfort	
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean	●/●
AutoDescale-Funktion (automatische Entkalkung)	-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	251 x 359 x 427
Mitgeliefertes Zubehör	
Edelstahl-Thermo-Milchbehälter	-
Entkalkungstabletten/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-
Kaffeelöffel für Pulverkaffee/ Miele Kaffee Black Edition 250 g ONE FOR ALL	●/●
Farben	
Obsidianschwarz/Graphitgrau/Lotosweiß/Brillantweiß	●/●/●/-
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.	1.049,-

Stiftung Warentest
test

GUT (2,1)
8 x GUT (davon 1 x 1,9, 2 x 2,0)

Im Test:
12 Kaffeevollautomaten, davon 9 mit automatischer Milchschäumfunktion

Ausgabe 12/2017
www.test.de

177Z63

CM 6350



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 6350	CM 6350 BlackEdition
Design		
Display	DirectSensor	DirectSensor
Getränkespezialitäten		
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto/Long black	●/●/●/●/-	●/●/●/●/-
Cappuccino/Cappuccino Italiano/Caffè latte/Café au lait	●/-/●/-	●/-/●/-
Latte Macchiato/Espresso macchiato/Flat white/Café Americano	●/-/-/-	●/-/-/-
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum	●/●/●	●/●/●
Grüner-/Schwarzer-/Kräuter-/Früchte Tee	-/-/-/-	-/-/-/-
Genussvorteile		
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung	●/●	●/●
Aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk	●	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●	●
Genießerprofile programmierbar	4	4
Kaffeekannen-/Teekannenfunktion	●/-	●/-
Bedienkomfort		
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-/-	●/-/-
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 14,0	8,0 – 14,0
Beheizte Tassenabstellfläche	●	●
BrilliantLight/ComfortDoor/Versteckter Türgriff	●/-/-	●/-/-
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	300	300
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	10	10
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,8	1,8
Einschaltzeit und Ausschaltzeit programmierbar	●	●
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/-	●/-
Expertenmodus/DoubleShot/CupSensor	-/-/-	-/-/-
Pflegekomfort		
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean	●/●	●/●
AutoDescale-Funktion (automatische Entkalkung)	-	-
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●	●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427
Mitgeliefertes Zubehör		
Edelstahl-Thermo-Milchbehälter	●	●
Entkalkungstabletten/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-	●/●/-
Kaffeelöffel für Pulverkaffee/ Miele Kaffee Black Edition 250 g ONE FOR ALL	●/●	●/●
Farben		
Obsidianschwarz/Graphitgrau/Lotosweiß/Brillantweiß/BlackEdition	●/●/●/-/-	-/-/-/-●
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.	1.249,-	1.299,-

Das Aktionsmodell CM 6350 BlackEdition überzeugt nicht nur im modernen, mattschwarzen Design – hierzu gibt es einen Gutschein über 2 kg Miele Kaffee und eine hochwertige Isolierkaffeekanne.



Ausstattungsübersicht CM7



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 7350	CM 7550
Design		
Farbiges TFT-Touch Display	CM Touch	CM Touch
Frontmaterial im Auslaufbereich	Aluminium	Edelstahl CleanSteel
Getränkesspezialitäten		
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto (auch Doppelbezug)	●/●/●	●/●/●
Cappuccino/Cappuccino Italiano/Caffè latte/Café au lait (auch Doppelbezug)	●/●/●	●/●/●
Latte Macchiato/Espresso macchiato/Flat white (auch Doppelbezug)	●/●	●/●
Café Americano/Long black	●/●/●	●/●/●
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum	●/●/●	●/●/●
Grüner-/Schwarzer-/Kräuter-/Früchte Tee	●/●/●	●/●/●
Genussvorteile		
AromaticSystem / AromaticSystemFresh	●/-	●/-
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung (Doppelbezug)	●/●	●/●
DoubleShot/ CoffeeSelect	●/-	●/-
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●	●
Genießerprofile programmierbar	10	10
Kaffeekannen-/Teekannenfunktion (einfacher Bezug von 3-8 Tassen direkt hinter einander) inkl. TeaTimer	●/●	●/●
Bedienkomfort		
Expertenmodus/DoubleShot/CupSensor	●/●/●	●/●/●
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●/●	●/●/●
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8 – 16	8 – 16
Beheizte Tassenabstellfläche aus Edelstahl	●	●
BrilliantLight/ Einschaltzeit und Ausschaltzeit programmierbar	●/●	●/●
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	500	500
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	14 – 16	14 – 16
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,2	2,2
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/●	●/●
Pflegekomfort		
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean	●/●	●/●
AutoDescale-Funktion (automatische Entkalkung)	-	●
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	311 x 397 x 445	311 x 397 x 445
Mitgeliefertes Zubehör		
Edelstahl-Thermo-Milchbehälter	●	●
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/-	-/●/●
Miele Kaffee Black Edition 250 g ONE FOR ALL / CAFÉ CREMA	●/-	●/-
Farben		
Obsidianschwarz/ Brillantweiß	●/●	●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.	2.049,-	2.349,-

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 7750
Design	
Farbiges TFT-Touch Display	CM Touch
Frontmaterial im Auslaufbereich	Blacksteel
Getränkesspezialitäten	
Espresso/Kaffee/Kaffee lang/Ristretto (auch Doppelbezug)	●/●/●/●
Cappuccino/Cappuccino Italiano/Caffè latte/Café au lait (auch Doppelbezug)	●/●/●/●
Latte Macchiato/Espresso macchiato/Flat white (auch Doppelbezug)	●/●/●
Café Americano/Long black	●/●/●/●
Heißwasser/Heiße Milch/Milchschaum	●/●/●/●
Grüner-/Schwarzer-/Kräuter-/Früchte Tee	●/●/●/●
Genussvorteile	
AromaticSystem / AromaticSystemFresh	-/●
OneTouch/OneTouch for Two-Zubereitung (Doppelbezug)	●/●
DoubleShot/ CoffeeSelect	●/●
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	●
Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	●
Genießerprofile programmierbar	10
Kaffeekannen-/Teekannenfunktion (einfacher Bezug von 3-8 Tassen direkt hinter einander) inkl. TeaTimer	●/●
Bedienkomfort	
Expertenmodus/DoubleShot/CupSensor	●/●/●
Individuelle Sprachauswahl/Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/●/●
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8 – 16
Beheizte Tassenabstellfläche aus Edelstahl	●
BrilliantLight/ Einschaltzeit und Ausschaltzeit programmierbar	●/●
Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g	210g/180g/150g
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	14 – 16
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,2
Stand-by-Zeit programmierbar/Uhrzeitspeicher in h	●/●
Pflegekomfort	
Komfortable Reinigungsprogramme/ComfortClean	●/●
AutoDescale-Funktion (automatische Entkalkung)	●
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●
Entnehmbare Milchleitung/Brüheinheit	●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	311 x 420 x 445
Mitgeliefertes Zubehör	
Edelstahl-Thermo-Milchbehälter	●
Entkalkungsmittel/Reinigungstabletten/Entkalkungskartusche	●/●/●
Miele Kaffee Black Edition 250 g ONE FOR ALL / CAFÉ CREMA	●/●
Farben	
Obsidianschwarz/ Brillantweiß	●/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.	2.749,-

Vielfalt für Genießer!

Mit dem CM7 aus 20 Tee- und Kaffeespezialitäten wählen.

Für jeden Geschmack.

Miele Kaffee Black Edition.

Alle Miele Kaffeesorten werden mit viel Fingerspitzengefühl aus hochwertigen Hochland-Bohnen im schonendem Trommelröstverfahren hergestellt. Sie sind Fairtrade und Bio-zertifiziert¹⁾.



Miele Kaffee Black Edition „ONE FOR ALL“, 250g

Perfekt für Espresso, Café Crema und Kaffeespezialitäten mit Milch. Vollmundiger Geschmack mit dezenter Fruchtnote.

M.-Nr. 11029900 € 7,95*
(100g = € 3,18)

Vorratsspack 4 x 250g
M.-Nr. 11029990 € 24,95*
(100g = € 2,49)

Miele Kaffee Black Edition „DECAF“, 250g

Perfekt für die Zubereitung von entkoffeinierten Kaffeespezialitäten. Entkoffeinierung durch schonendes biologisches Verfahren.

M.-Nr. 11029790 € 7,95*
(100g = € 3,18)

Vorratsspack 4 x 250g
M.-Nr. 11029810 € 24,95*
(100g = € 2,49)



Miele Kaffee Black Edition „ESPRESSO“, 250g

Perfekt für die Zubereitung von Espresso. Intensiver Geschmack mit würziger, schokoladiger Note.

M.-Nr. 11029460 € 7,95*
(100g = € 3,18)

Vorratsspack 4 x 250g
M.-Nr. 11029490 € 24,95*
(100g = € 2,49)

Miele Kaffee Black Edition „CAFÉ CREMA“, 250g

Perfekt für die Zubereitung von Café Crema. Leichtes ausgewogenes Aroma mit blumiger Fruchtigkeit.

M.-Nr. 11028680 € 7,95*
(100g = € 3,18)

Vorratsspack 4 x 250g
M.-Nr. 11028700 € 24,95*
(100g = € 2,49)



Laden Sie jetzt die kostenlose **Miele@mobile App** mit Rezepten, Gerätesteuerung, u.v.m. herunter.

¹⁾ DE-ÖKO-001, nicht EU-Landwirtschaft
* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt

Zubehör

Miele Stand-Kaffeefullautomaten.



Entkalkungstabletten 6 Stück

Für Backöfen sowie Herde mit Klimagaren, Kaffeefullautomaten und Dampfgarer

- Gründliche Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
- Abgestimmte Formulierung – Spezielle Miele Rezeptur
- Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung

M.-Nr. 10178330 € 16,95*
(1 St = € 2,83)



Entkalkungskartusche

- Zur automatischen Entkalkung von Miele Kaffeefullautomaten
- Gründliche Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
 - Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
 - Ganz ohne manuellen Aufwand
 - Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung
 - Die Kartusche hält ca. 1 Jahr

M.-Nr. 10224080 € 59,95*



Isolierbehälter Edelstahl MB-CM

Für seidig cremigen Milchschaum

- Für alle Miele Stand-Kaffeefullautomaten CM
- Hält die Milch kühl – für die Zubereitung von perfektem Milchschaum
- Füllvolumen 0,5 l
- Höhe ca. 23 cm

M.-Nr. 10859920 € 46,90*



Isolierkanne 1,0 l CJ 1

- Für Miele Kaffeefullautomaten CVA und CM mit Kaffeekannenfunktion
- Hochwertiger Edelstahl, poliert
 - Einfache Reinigung durch komplett abnehmbaren Deckel
 - Unzerbrechlicher vakuumgepumpter Toptherm Isolierkörper
 - Komfortabler Aroma-Schiebedeckel
 - Direktes Brühen ohne Umfüllen vom Kaffeefullautomaten in die Kanne

M.-Nr. 10694310 € 89,00*



Reinigungstabletten 10 Stück

Für Kaffeefullautomaten, garantiert Kaffeegenuss auf höchstem Niveau

- Zur gründlichen Entfernung von Kaffeeölen und Kaffeerückständen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
- Abgestimmte Formulierung – Spezielle Miele Rezeptur

M.-Nr. 10270530 € 16,95*
(1 Stück = € 1,70)



Reiniger für Milchleitungen 100 Stück

Für hygienisch saubere Milchleitungen in den Kaffeefullautomaten

- Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
- Einfache Dosierung dank vorportionierter Sticks
- Entfernt restlos Milcheiweiß und -fette
- Abgestimmte Formulierung – Spezielle Miele Rezeptur

M.-Nr. 10180270 € 29,95
(1 Stück = € 0,30)

*Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

05241 89-0

info@miele.de

miele.de

Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

**Technikertermin Werkkundendienst,
Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern,
Ersatzteilen und Installationsmaterial**

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr

Sa. + So. 9:00 - 20:00 Uhr

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

online-shop@miele.de

shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de

miele.de/events



facebook.com/Miele.de



youtube.com/MieleDeutschland

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.